


CW140 CORSA 16mm

Cod. 600.119.000.00

CW140 STROKE 16mm • CW140 COURSE 16mm • CW140 RECORRIDO 16 mm

MORSE AUTOCENTRANTI AD INCASSO A PIANI INCLINATI A DOPPIO EFFETTO ALIMENTATE DA SISTEMA PNEUMATICO O IDRAULICO

- SELF-CENTRING DOUBLE ACTING INCLINED PLANES RECESSED CHUCKS POWERED BY A PNEUMATIC OR HYDRAULIC SYSTEM
- ÉTAUX À CENTRAGE AUTOMATIQUE À ENCASTER À PLANS INCLINÉS À DOUBLE EFFET ALIMENTÉS PAR SYSTÈME PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE
- MORDAZAS AUTOCENTRANTES PARA EMPOTRAR CON PLANOS INCLINADOS DE DOBLE EFECTO ALIMENTADAS POR UN SISTEMA NEUMÁTICO O HIDRÁULICO



- * l'alesatura dei fori spina va richiesta al momento dell'ordine.
- * grinding of pin holes must be requested with order.
- * l'alésage des orifices pour goupilles doit être demandé à la commande.
- * la alisadura de los orificios clavija debe pedirse en el momento de efectuar el pedido.

DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio: la morsa può funzionare a pressione superiore di quella massima indicata nei dati tecnici, a parità di massima forza di serraggio. E' necessario concordare con l'azienda i valori.

TECHNICAL DATA

Maximum operating pressure: the chuck can function at a pressure higher than the maximum pressure given in the technical data in proportion to the closing torque. The settings must be agreed with the manufacturer.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression maxi. de service : l'étai peut fonctionner à une pression supérieure à la pression maxi. indiquée dans les données techniques à égalité de force de serrage. Il est nécessaire d'établir les valeurs de concert avec le fabricant.

DATOS TÉCNICOS

Presión máxima de ejercicio: la mordaza puede funcionar a presión superior de la máxima indicada en los datos técnicos, con igualdad de máxima fuerza de sujeción. Es necesario pues acordar con la empresa los valores.

Corsa totale (mm)	16
Corsa per griffa (mm)	8
Corsa pistone (mm)	15
Volume olio per chiusura (cm ³)	106
Volume olio per apertura (cm ³)	119
Forza teorica di chiusura per griffa a 30 bar (N)	17554
Massima pressione di utilizzo (bar)	30
Pressione di esercizio (bar)	3-30
Ripetibilità (mm)	0.010
Peso (Kg)	8,55
Temperatura di esercizio (°C)	5-60

Total stroke (mm)	16
Jaw stroke (mm)	8
Piston stroke (mm)	15
Closing oil volume (cm ³)	106
Opening oil volume (cm ³)	119
Jaw theoretical closing force at 30 bar (N)	17554
Maximum operating pressure (bar)	30
Operating pressure (bar)	3-30
Repeatability (mm)	0.010
Weight (Kg)	8,55
Operating temperature (°C)	5-60

Course totale (mm)	16
Course par griffe (mm)	8
Course piston (mm)	15
Volume d'huile pour fermeture (cm ³)	106
Volume d'huile pour ouverture (cm ³)	119
Force théorique de fermeture par griffe à 30 bars (N)	17554
Pression maxi. d'utilisation (bars)	30
Pression de service (bars)	3-30
Répétabilité (mm)	0.010
Poids (kg)	8,55
Température de service (°C)	5-60

Recorrido total (mm)	16
Recorrido para diente (mm)	8
Recorrido pistón (mm)	15
Volumen de aceite para cierre (cm ³)	106
Volumen de aceite para apertura (cm ³)	119
Fuerza teórica de cierre para diente a 30 bar (N)	17554
Máxima presión de utilización (bar)	30
Presión de ejercicio (bar)	3-30
Repetibilidad (mm)	0.010
Peso (Kg)	8,55
Temperatura de ejercicio (°C)	5-60